

PINZE ADATTIVE



2F-85




2F-140



Asservimento
macchine



Assemblaggio



Selezione
e Posa

FACILE DA USARE:

- Programmazione semplice con corsa, velocità e forza regolabili
- Interfaccia unificata per tutte le pinze
- Programmazione diretta dal dispositivo del cobot

ALTAMENTE ADATTABILE:

- Dita personalizzabili per una presa ottimale degli oggetti
- Configurazione a doppia pinza per ridurre il tempo ciclo
- Supporta prese avvolgenti e a pinza

RAPIDO DA IMPLEMENTARE:

- Integrazione plug & play
- Design sicuro, ergonomico ed economico
- Pronto per la produzione fin da subito

PRESTAZIONI AFFIDABILI:

- Hardware resistente e collaudato
- Elevata forza di presa e capacità di carico
- Rilevamento del pezzo integrato per confermare la presa

SPECIFICHE	2F-85	2F-140
Corsa (regolabile)	Ø 85 mm	Ø 140 mm
Forza di presa (regolabile)	20 - 235 N	10 - 125 N
Carico utile di presa a forma	5 kg	2.5 kg
Carico utile con presa a frizione	5 kg	2.5 kg
Massa della pinza	0.9 kg	1 kg
Risoluzione della posizione (punta del dito)	0.4 mm	0.6 mm
Velocità di chiusura (regolabile)	20 - 150 mm/s	30 - 250 mm/s
Protocollo di comunicazione	Modbus RTU (RS-485)	
Grado di protezione (IP)	IP40	

* Tutte le specifiche fornite sono come riferimento. Consultare il manuale utente su support.robotiq.com per le specifiche ufficiali.

COSA SUCCEDDE DOPO?

Le pinze 2F-85 e 2F-140 sono Plug & Play con i seguenti marchi di cobot:

UNIVERSAL
ROBOTS

FANUC

DOOSAN

OMRON



TECHMAN ROBOT

Le nostre pinze funzionano anche con tutti i robot tramite protocolli di comunicazione industriale.

Accedi alle specifiche delle pinze adattive su support.robotiq.com

Parla con il team di vendita di Robotiq:
iss@robotiq.com | 1-888-ROBOTIQ

Inserisci qui le tue
informazioni di contatto